

Патрон
NPQX-D-PC15-Q12-P2
Номер на част: 8225231

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	10 mm
Дълбочина на поставяне на шлауха	25 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	O-пръстен
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	2
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	11.5 g
Начин на закрепване	с фиксираща скоба
Пневматична връзка 1	Патрон 15 mm
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 12 mm
Цвят на освобождаващия пръстен	син
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на освобождаващия пръстен	PA66
Материал O-пръстен	HNBR
Материал уплътнение на шлаух	HNBR
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема