


Линеен портал YXCL-2-D

Номер на част: 8225503

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Необходимо е монтажните повърхности да бъдат равни	0.1 mm/m
Монтажно положение	хоризонтално
Конструктивна структура	Система линеен портал с електрически и пневматични задвижващи модули
Продължителност на включване	100%
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	5 °C...45 °C
Интервал на сервисна поддръжка	2500 Км
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адапторната плоча	Алуминий, анодиран
Материал на крепителен винкел	Алуминий високолегирана стомана, неръждаема
Материал на кабеловодещите вериги	Подсилен с POLYAMID