

**Патрон**  
**NPQX-D-PC15-T14-P10**  
Номер на част: 8230012

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                               |
| Номинален диаметър                           | 4.5 mm                                                                   |
| Дълбочина на поставяне на шлауха             | 11.93 mm                                                                 |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка       | без уплътнение                                                           |
| Монтажно положение                           | хоризонтално                                                             |
| Конструкция                                  | права форма                                                              |
| Размер на опаковката                         | 10                                                                       |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                        |
| Работно налягане                             | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi        |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi        |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Инертни газове         |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 3 - висока опасност от корозия                                           |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                | -10 °C...60 °C                                                           |
| Тегло на продукта                            | 2.15 g                                                                   |
| Начин на закрепване                          | с фиксираща скоба                                                        |
| Пневматична връзка 1                         | Патрон 15 mm                                                             |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 1/4"                                                 |
| Цвят на освобождаващия пръстен               | син                                                                      |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                           | Подсилен с POLYAMID                                                      |