

# Аксиален модул EAMM-A-C42-6-79CB-S5

Номер на част: 8230174

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	54 mm
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	860 g
Код на интерфейс актуатор	C42-6
Код на интерфейс мотор In	80CA
Указание за материала	Съответствие с RoHS