

# Аксиален модул EAMM-A-C68-16-120CA-S5

Номер на част: 8230192

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	78.2 mm
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	6500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Предаваем въртящ момент	21 Nm
Тегло на продукта	2510 g
Код на интерфейс актуатор	C68-16
Код на интерфейс мотор In	120CA
Указание за материала	Съответствие с RoHS