


Аксиален модул EAMM-A-C80-19-158CA-S5

Номер на част: 8230201

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	82 mm
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 100 %
Клас защита	IP69K
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	128 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	60 Nm
Тегло на продукта	4510 g
Код на интерфейс актуатор	C80-19
Код на интерфейс мотор In	158CA
Указание за материала	Съответствие с RoHS