


**Паралелен модул**  
**EAMM-U-86-D60-80P-102-S1-G2**  
Номер на част: 8234873

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                       | Стойност              |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Размер                               | 86                    |
| Монтажно положение                   | произволно            |
| Предавателно число                   | 1:1                   |
| Макс. обороти                        | 5000 1/мин            |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364 зона III    |
| Температура на лагера                | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха      | 0 - 95 %              |
| Клас защита                          | IP65                  |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент              | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Момент на празен ход на задвижването | 0.25 Nm               |
| Предаваем въртящ момент              | 9.5 Nm                |
| Тегло на продукта                    | 2320 g                |
| Код на интерфейс актуатор            | D60                   |
| Код на интерфейс мотор In            | 80P                   |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS   |