



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	0.223 kg...6.69 kg
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...850 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...630 V
Допустим ток	17.8 A
Свързване на защитния проводник	не е наличен
Диаметър на кабела	11.5 mm
Структура на кабела	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Клас защита	IP00
Температура на околната среда	90 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	90 °C
Температура на лагера	70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на кабелната обвивка	TPE-E
Цвят на кабелната обвивка	сив