


# kompaktní válec AEVUZ-3"- -P-A

č. dílu: 160628

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,  
Na konci pístnice vnitřní závit.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ, k dodání do 2011



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.2 ... 1 "
průměr pístu	3"
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	jednočinný tažný
konec pístnice	vnitřní závit
provozní tlak	11.6 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	2,733 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	307 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	25 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,772 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	28 g
připojení pneumatiky	NPT1/8-27
provozní tlak [psi]	11.6 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření