



# přímočarý pohon DGP-32-500-PPV-A-B

č. dílu: 526655

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, bez pístitnice, s tvarově uzavřeným spojením mezi pístem a unášečem a oboustranným nastavitelným tlumením v koncových polohách.  
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	500 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	základní vedení
princíp unášeče	mechanický přenos síly (drážka)
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	20 mm
příčný moment Mx (graf)	2 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	483 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	483 N
pohybující se hmotnost	320 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	320 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1,550 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	41 g
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	hliníkový odlitek potažený
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný