Zásuvka s kabelem
KMYZ-4-5,0-B-EX

Číslo dílu: 550482

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil s centrálním šroubem M2
Montážní poloha	libovolná
Hmotnost výrobku	62.5 g
Elektrické připojení	Úhlové zásuvky Kabel čtyřhranný tvar MSZB
Rozsah provozního napětí, DC	3 V...36 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Odolnost nárazům napětí	900 V
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	standardní
Konstrukce kabelu	2 x 0,35 mm²
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PA
Materiál nástrčných kontaktů	bronz