


Zaslepovací konektor NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Číslo dílu: 8090740

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	34 mm
Výška	22.4 mm
Délka	69.2 mm
Hmotnost výrobku	75.4 g
Velikost balení	1
Elektrické připojení 1, připojovací technika	pro RJ45 a SC-RJ
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	Push-Pull
Stupeň krytí	IP65 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...70 °C
Skladovací teplota	-40 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Barva tělesa	stříbrná
Materiál tělesa	tlakový odlitek ze zinku, poniklováno
Materiál těsnění	NBR
Požární zkouška	UL94 V-0