

Adaptační sady HAMA-MA-B33-RA50

Číslo dílu: 8203455

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	pro chapadla
Konstrukce	montážní sada
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Utahovací moment	7 Nm
Hmotnost výrobku	91 g
Způsob upevnění	podle ISO 9409-1-50-4-M6
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptéru	PA, zesíleno
Materiál těsnění	VMQ (silikon)
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel
Materiál válcového kolíku	silně legovaná ocel