

Krytky na palce chapadla HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Číslo dílu: 8203482

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	100
Min. uchopovaný průměr	80 mm
Max. uchopovaný průměr	110 mm
Pracovní zdvih	30 mm...125 mm
počet palců chapadla	4
Tvar	pro chapadla
Konstrukce	tvarový úchop úchop třením
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	315 g
Barva	modrá
Tvrdost Shore	A 40 +5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál palce chapadla	VMQ (silikon), detekovatelný kov