

Krytky na palce chapadla HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU

Číslo dílu: 8203485

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	70
Min. uchopovaný průměr	55 mm
Max. uchopovaný průměr	80 mm
Pracovní zdvih	20 mm...90 mm
počet palců chapadla	3
Tvar	pro chapadla
Konstrukce	tvarový úchop úchop třením
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	114 g
Barva	modrá
Tvrdost Shore	A 40 +5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál palce chapadla	VMQ (silikon), detekovatelný kov