


Chapadla soft HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Číslo dílu: 8207885

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Pracovní zdvih	0 mm...55 mm
Min. uchopovaný průměr	30 mm
Max. uchopovaný průměr	55 mm
Druh pohonu	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný
Funkce chapadla	Adaptivní
počet palců chapadla	2
Konstrukce	tvarový úchop úchop třením
Provozní tlak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Destrukční tlak membrány	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Max. pracovní frekvence chapadla	5 Hz
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Stupeň krytí	IP69K
Celková síla úchopu	5 N
Hmotnost výrobku	240 g
Způsob upevnění	podle ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatické připojení	G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptéru	PA, zesíleno
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel

Parametr	Hodnota
Materiál palce chapadla	VMQ (silikon), detekovatelný kov
Materiál krytky	PA, zesíleno
Barva	modrá
Tvrdost Shore	A 40 +5