


Axiální sady EAMM-A-C50-10-108C-S5

Číslo dílu: 8216590

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	69 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	6500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	17 Nm
Hmotnost výrobku	1580 g
Kód rozhraní ovladače	C50-10
Kód rozhraní motoru In	108C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS