

Paralelní sada EAMM-U-60-C42-6-68C-91-S5

Číslo dílu: 8216596

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| Velikost | 60 |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Převodový poměr | 1:1 |
| Shoda s LABS | VDMA24364-zóna III |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 100 % |
| Stupeň krytí | IP69K |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 27.6 kg.mm ² |
| Přenositelný krouticí moment | 3 Nm |
| Hmotnost výrobku | 1640 g |
| Kód rozhraní ovladače | C42-6 |
| Kód rozhraní motoru In | 68C |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |