

# Paralelní sada EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Číslo dílu: 8216599

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	86
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	174 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	9.5 Nm
Hmotnost výrobku	2990 g
Kód rozhraní ovladače	C50-10
Kód rozhraní motoru In	88C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS