

Paralelní sada EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Číslo dílu: 8216601

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	86
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	172.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	9.5 Nm
Hmotnost výrobku	4560 g
Kód rozhraní ovladače	C68-16
Kód rozhraní motoru In	88C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS