

# Paralelní sada EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Číslo dílu: 8216604

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	110
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	794.1 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	25 Nm
Hmotnost výrobku	7200 g
Kód rozhraní ovladače	C80-19
Kód rozhraní motoru In	108C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS