


Paralelní sada EAMM-U-145-C80-19-138C-188-S5

Číslo dílu: 8216605

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	145
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	2216 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	50 Nm
Hmotnost výrobku	11600 g
Kód rozhraní ovladače	C80-19
Kód rozhraní motoru In	138C
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS