


Vakuové sací ventily

ISV-1/8-F1A

Číslo dílu: 8217204

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	G1/8
Lze použít vyfukovací impuls	8 MPa 8 bar
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potřebný nasávaný objemový průtok při -0,5 baru	2 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	9 g
Způsob upevnění	lze našroubovat
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Materiál pružiny	silně legovaná ocel
Materiál filtru	tvárná slitina hliníku Tkanina z nerezové oceli
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Materiál dutého šroubu	Tvárný legovaný hliník,
Materiál plováku	POM