


Přímočarý portál YXCL-1-D

Číslo dílu: 8225502

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Potřebná rovinnost upevňovacích ploch	0.1 mm/m
Montážní poloha	vodorovn.
Konstrukce	Systém lineárních portálů S elektrickými a pneumatickými moduly pohonu
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	5 °C...45 °C
Interval údržby	2500 km
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál adaptační desky	hliník, eloxováno
Materiál upevňovacího úhelníku	hliník silně legovaná ocel, nerezová
Materiál energetických řetězů	PA, zesíleno