

Jednotky pro úpravu vzduchu MSB4-1/4-FRC:J93PAGNM1-WP

Číslo dílu: 8229813

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost | 4 |
| Řada | MS |
| Zabezpečení ovládání | otočná hlavice s aretací |
| Montážní poloha | svisle +/- 5° |
| Odpouštění kondenzátu | ručně otočné |
| Konstrukce | filtr-regulátor-maznice |
| Jemnost filtru | 5 µm |
| Funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak s kompenzací napájecího tlaku se sekundárním odvětráním se zpětným odvětráním |
| Ochrana nádobky | ochranný koš z plastu |
| Indikace tlaku | manometrem |
| Provozní tlak | 0.15 MPa...1.4 MPa 1.5 bar...14 bar |
| Rozsah regulace tlaku | 0.5 bar...12 bar |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 800 l/min |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:4:-] netečné plyny |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit) snášlivost s esterovým olejem není uvedena |
| Schválené druhy olejů | speciální olej Festo v nádobě o objemu 1 l označení pro objednávky: 152 811 OFSW-32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Skladovací teplota | -10 °C...60 °C |
| Třída čistoty vzduchu na výstupu | stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [6:4:-] |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Hmotnost výrobku | 540 g |
| Způsob upevnění | s upevňovacím úhelníkem |
| Připojení pneumatiky 1 | G1/4 |

| Parametr | Hodnota |
|-------------------------|---------------------------|
| Pneumatické připojení 2 | G 1/4 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál otočné hlavice | POM |
| Materiál filtru | PE |
| Materiál tělesa | tlakový odlitek z hliníku |
| Materiál nádoby | PC |