

Axiální sady EAMM-A-C42-8-79CB-S5

Číslo dílu: 8230177

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	54 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	6.5 Nm
Hmotnost výrobku	800 g
Kód rozhraní ovladače	C42-8
Kód rozhraní motoru In	78CB
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS