


# Axiální sady EAMM-A-C42-8-89CA-S5

Číslo dílu: 8230179

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	60.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.87 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	6.5 Nm
Hmotnost výrobku	1140 g
Kód rozhraní ovladače	C42-8
Kód rozhraní motoru In	89CA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS