

Axiální sady EAMM-A-C68-16-120CA-S5

Číslo dílu: 8230192

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	78.2 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	6500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	2510 g
Kód rozhraní ovladače	C68-16
Kód rozhraní motoru In	120CA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS