


Axiální sady EAMM-A-C80-19-148CB-S5

Číslo dílu: 8230199

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	83 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 100 %
Stupeň krytí	IP69K
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	128 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	60 Nm
Hmotnost výrobku	3440 g
Kód rozhraní ovladače	C80-19
Kód rozhraní motoru In	148CB
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS