


Kabel
NEYM-F- -Q9
Číslo dílu: 8242219

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Hmotnost výrobku	0.223 kg...6.69 kg
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...850 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...630 V
Proudová zatížitelnost	17.8 A
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Průměr kabelu	11.5 mm
Konstrukce kabelu	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)
Stupeň krytí	IP00
Okolní teplota	90 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	90 °C
Skladovací teplota	70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál pláště kabelu	TPE-E
Barva pláště kabelu	šedá