

racor rápido roscado en L

QSL-B-3/8-8-10


Número de artículo: 130933

Producto sustituido

FESTO

Orientable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	4,8 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Recubrimiento
Posición de montaje	indistinto
Tamaño del depósito	10
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Par de apriete máximo	22 Nm
Peso del producto	24 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm
Color del anillo extractor	azul
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PBT
Información sobre el material del anillo de liberación	POM
Información sobre el material de la junta del tubo flexible	NBR
Información sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina