

Cilindros redondos

ESAZB-25- -P-A

Número pieza: 183217

FESTO

Con culata para montaje directo, culata trasera con conexión de aire axial al eje del cilindro.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo Corea.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|---|
| Carrera | 1 ... 150 mm |
| Diámetro del émbolo | 25 mm |
| Amortiguación | P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados |
| Presión de funcionamiento | 2 ... 10 bar |
| Forma de funcionamiento | de simple efecto de tracción |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 222,9 N |
| Masa móvil con carrera de 0 mm | 123 g |
| Peso adicional por 10 mm de carrera | 11,1 g |
| Peso básico con carrera de 0 mm | 229 g |
| Masa adicional por 10 mm de carrera | 6,2 g |
| Conexión neumática | G1/8 |
| Información sobre el material de la tapa | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material de las juntas | NBR TPE-U(PU) |
| Información sobre el material del cuerpo | Acero inoxidable de aleación fina |
| Información sobre el material del vástago | Acero inoxidable de aleación fina |