

Cilindros redondos

CRDG-1 5/8"- -P-A

Número pieza: 185393


FESTO

resistente a la corrosión,
para detección sin contacto, con anillos elásticos de amortiguación en
las posiciones finales.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Representación a modo
de ejemplo



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Carrera	0,4 ... 20 "
Diámetro del émbolo	1 5/8"
Amortiguación	anillos elásticos / Placas elásticas en ambos lados (P)
Presión de funcionamiento	0,6 ... 10 bar
Forma de funcionamiento	De efecto doble
Fluido	Aire comprimido filtrado
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Fuerza teórica con 6 bar, retroceso	633 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	754 N
Conexión neumática	NPT1/4-18
Información sobre el material de la tapa	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material de las juntas	TPE-U(PU)
Información sobre el material del cuerpo	Acero inoxidable de aleación fina
Información sobre el material del vástago	Acero inoxidable de aleación fina