

# Terminal de válvulas VIFB-04-D-3-B

Número pieza: 18925

FESTO

con conexión de bus de campo, tamaño 3.

Las ilustraciones, las especificaciones técnicas de la hoja de datos y los accesorios correspondientes pueden variar según la configuración del producto.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



## Hoja de datos

~ConfIndependentDatasheet

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	5/2 monoestable 5/2 biestable 5/3 a presión 5/3 a descarga 5/3 cerrada
Caudal nominal normal	4.500 l/min
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Control eléctrico	bus de campo Control integrado
Cantidad máxia de posiciones para válvulas	16
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de protección	IP65
Función de escape	Estrangulable
Tipo de accionamiento	eléctrico
tipo de terminal de válvulas	04
Construcción	Corredera
Alimentación del aire de control	externo interno
Estructura del terminal de válvulas	modular y ampliable
Indicación de la posición de conmutación	LED
Presión de control	2 ... 10 bar
Apropiado para vacío	sí
Tensión de funcionamiento nominal AC	110 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C