

acoplamiento tipo clavija

KS5-CK-13

Número de artículo: 4096


Producto sustituido

FESTO

[para acoplamiento de tubos con desconexión automática.](#)

Tipo sustituido. Disponible hasta 2019. Producto de alternativa:

[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 11,7 mm |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | 0 ... 12 bar |
| Caudal nominal normal | 2.043 l/min |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso del producto | 251 g |
| Conexión neumática 1 | CK-13 |