



válvula neumática

VL-8-3/8-B

Número de artículo: 4802
Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	8/2 monoestable
Caudal nominal normal	1.800 l/min
Presión de funcionamiento	2 ... 10 bar
Construcción	Corredera
Tipo de reposición	muelle neumático
Diámetro nominal	9 mm
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	vertical
Accionamiento manual auxiliar	sin
Alimentación del aire de control	interno
Indicación de la posición de conmutación	no
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Funcionamiento con lubricación necesario
Temperatura del medio	-5 ... 40 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Conexión neumática 4	G3/8
Conexión neumática 5	G3/8
Información sobre el material de las juntas	NBR