

Acoplamiento EAMD-42-40-16-16X25

Número de artículo: 5153079

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	16 mm
Diámetro de acogida 2	16 mm
Tamaño	42
Longitud nominal	40 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Momento de inercia de la masa	39 kgmm ²
Momento de giro transmisible	17 Nm