

Conector tipo zócalo con cable NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

Número de artículo: 566660

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin soporte para placas de identificación
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	35 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado del dispositivo de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	Recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Patrón de conexiones H
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	2
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo con enclavamiento
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	2
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...60 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	3 A
Longitud del cable	2.5 m
Propiedades del cable	para aplicaciones estáticas
Diámetro del cable	3.4 mm
Estructura de cable	2 x 0,14 mm ²
Sección nominal del cable	0.14 mm ²
Terminales de cable	Sin recubrimiento Corte sin punta
Grado de protección	IP40
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

Característica	Valor
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Material del cuerpo	POM
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Aleación de cobre Estañado
Material de la cubierta aislante	PVC