


Pórtico lineal DHSL-15-DGC40FAS-DGEA40

Número pieza: 574530

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|-----------------------------|
| Grupo | Pórtico lineal 15 |
| Carga útil | 0 ... 15 kg |
| Accionamiento eje Z | DGEA-40 |
| Tipo de accionamiento eje Z | eléctrico correa dentada |
| Posición intermedia, eje Z | indistinto |
| Carrera eje Z | 0 ... 1.000 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Z | ± 0,05 mm |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z | ± 0,05 mm |
| Accionamiento eje Y | DGC-40-FA |
| Tipo de accionamiento eje Y | neumático |
| Posición intermedia, eje Y | simple |
| Carrera eje Y | 0 ... 8.500 mm |
| Precisión de repetición en posición final, eje Y | ± 0,02 mm |
| Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y | ± 0,02 mm |