

Conecotor ciego NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Número de artículo: 8090740

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	34 mm
Altura	22.4 mm
Longitud	69.2 mm
Peso del producto	75.4 g
Tamaño del depósito	1
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	para RJ45 y SC-RJ
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Push-Pull
Grado de protección	IP65 IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Color del cuerpo	Plateado
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc, niquelado
Material de las juntas	NBR
Prueba de inflamabilidad	UL94 V-0