

# Unidad de alimentación CACN-H-1-PE-EX2

Número de artículo: 8155227

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones: ancho x largo x alto	28 mm x 80 mm x 120 mm
Posición de montaje	en carril H: horizontal/indistinto
Resistencia a cortocircuitos	sí
Protección contra inversión de polaridad	sí
Indicadores de estado	Diodo emisor de luz (estado)
Margen de tensiones de servicio DC	18 V...32 V
Tensión de salida nominal DC	54 V
Corriente de salida nominal	2 A
Consumo de corriente	2,0 A con 24 V DC
Alimentación eléctrica, técnica de conexión	Tira zócalo, de 3 pines
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Certificación de protección contra explosión fuera de la UE	Class I, Div. 2 (US)
Organismo que expide el certificado	UL E239998
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Protección antideflagrante	Clase I, Div. 2 (US)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-30 °C...80 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % Sin condensación
Grado de protección	IP20
Nota sobre el grado de protección	Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...55 °C
Peso del producto	350 g
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión	Zócalo
Tipo de fijación	Con perfil DIN
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS