

# Punta de pipeta de un uso DHAP-20-TA1FS-P960R

Número de artículo: 8160285

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                              | Valor   |
|---|---|
| Volumen                                     | 20 µl   |
| Tamaño del depósito                         | 960   |
| Forma constructiva                          | Recogedor de puntas de pipeta para puntas de pipeta de un solo uso de 20...1000 µl de Festo   |
| Tipo de envase                              | Bastidor  |
| Filtro                                      | Sí  |
| Biocarga                                    | ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl<br>BSE/TSE: libre<br>DNA: < 32 pg menschliche DNA<br>DNasa: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ unidades Kunitz/µl<br>Endotoxina: $\leq 0,001$ EU/ml<br>RNasa: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ unidades Kunitz/µl |
| Esterilidad                                 | SAL 1E-6, preesterilizado   |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC     | 4 - riesgo de corrosión muy alto  |
| Conformidad PWIS                            | VDMA24364-Zona III  |
| Temperatura de almacenamiento               | 5 °C...40 °C  |
| Nota sobre la temperatura de almacenamiento | a corto plazo para transporte en embalaje de -25 a 55 °C  |
| Humedad relativa del aire                   | 10-90 %<br>Sin condensación   |
| Condiciones ambientales                     | Presión atmosférica de 80 ... 106 kPa   |
| Temperatura ambiente                        | 5 °C...40 °C  |
| Nota sobre el material                      | Conformidad con la Directiva RoHS   |
| Material punta de pipeta                    | PP  |