

Punta de pipeta de un uso DHAP-300-TA1FS-P960R

Número de artículo: 8160286

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Volumen	300 µl
Tamaño del depósito	960
Forma constructiva	Recogedor de puntas de pipeta para puntas de pipeta de un solo uso de 20...1000 µl de Festo
Tipo de envase	Bastidor
Filtro	Sí
Biocarga	ATP: < $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: libre DNA: < 32 pg menschliche DNA DNasa: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ unidades Kunitz/µl Endotoxina: $\leq 0,001$ EU/ml RNasa: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ unidades Kunitz/µl
Esterilidad	SAL 1E-6, preesterilizado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	5 °C...40 °C
Nota sobre la temperatura de almacenamiento	a corto plazo para transporte en embalaje de -25 a 55 °C
Humedad relativa del aire	10-90 % Sin condensación
Condiciones ambientales	Presión atmosférica de 80 ... 106 kPa
Temperatura ambiente	5 °C...40 °C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material punta de pipeta	PP