

Adaptador de montaje DARQ-K-X1-A3-F05-R14

Número de artículo: 8183116

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conforme a la norma	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forma constructiva	Adaptador de montaje
El punto de conexión para el posicionador y el sensor de posición cumplen la norma	VDI/VDE 3845 tamaño AA 1 VDI/VDE 3845 tamaño AA 2 VDI/VDE 3845 tamaño AA 3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso del producto	100 g
Tipo de fijación	Sobre brida según ISO 5211
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del adaptador de montaje	PA
Material de las tuercas	Acero inoxidable de alta aleación
Material del disco	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable