


Casquillo para centrar ABAZ-G9-HD-6

Número de artículo: 8183326

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	6
Posición de montaje	Cualquiera
Tamaño del depósito	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa, zinc o níquel. Excepciones: níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuitos impresos, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Clase 6 según ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	2.4 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del casquillo	Acero inoxidable de alta aleación