

# Bloque de conexión VABS-P4-8S-G18

Número de artículo: 8186785

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	12 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Características especiales	Resistente al oxígeno según DIN EN 1797
Forma constructiva	Sentido de conexión lateral
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Presión de funcionamiento	0 bar...10 bar
Medio de funcionamiento	Gases inertes Aire Oxígeno
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible Máximo tamaño de partícula 10 µm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...80 °C
Temperatura del medio	5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	5 °C...50 °C
Peso del producto	40 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aleación forjada de aluminio anodizado