

Fijación de mordazas EHA-G1-E20-40-GGA1-AP

Número de artículo: 8191126

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Fijación vertical de la pinza
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso del producto	95 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la escuadra	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los elementos para centrar	Acero de alta aleación