


Placa adaptadora VABA-C13-G14

Número de artículo: 8194539

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Adaptador para aplicación remota
Presión de funcionamiento	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Peso del producto	222 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática	Diseño placa base, airing
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada (20 µm)
Material de las juntas	EPDM NBR
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio, superficie pulida y anodizada (20 µm)
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación