


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-S48-60G-G3

Número de artículo: 8197477

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	55.5 mm...55.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min...8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...-25 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento de inercia de la masa	5.87 kgmm ²
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	340 g...340 g
Código de interfaz del actuador	S48
Código de interfaz, entrada motor	60G
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS