


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-S48-80P

Número de artículo: 8197480

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	72 mm...72 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min...6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...-25 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento de inercia de la masa	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	17 Nm
Peso del producto	590 g...590 g
Código de interfaz del actuador	S48
Código de interfaz, entrada motor	80P 80PA 80RA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS